

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



7X, 1064nm DAFixed YAG Beam Expander, #35-113

Stock #35-113 3-4 JOURS



1



€469,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€469,00

Qté 10+

€414,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Ouverture d'Entrée (mm): 7.1
Ouverture de Sortie (mm): 26
Puissance d'Expansion: 7X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 85.60
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >98.5 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 171
Diamètre du Logement (mm): 39.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 3.6mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 1140
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner