

TECHSPEC® 8X, 65mm Dist. Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®, In-Line



65mm WD, 8X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock **#67-317** 3-4 JOURS



1



€1.130,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.130,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
103.74

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.8mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.1mm

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Diamètre Max. (mm): 18.00
Poids (g): 66
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 0.6mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.088
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.102
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.1449
Front Thread: M16 x0.5 (Female)
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 8X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 65
Monture: C-Mount
Style: In-Line Illumination
Ouverture (f/#): f/45
Traitement: λ/4 MgF ₂
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Profondeur de Champ (mm): ±0.03mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 1.1 x0.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner