

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #35-799 3-4 JOURS

-

1

+

€50,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€50,00
Qté 6+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm) Tolérance Angulaire (arcsec): ±30 Biseau: Protective bevel as needed



Spécification du Traitement: R_{abs} ≤0.25% @ 880nm R_{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R_{avg} ≤1.25% @890 - 1000nm
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 632.8
Diamètre (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.5
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 14.05
Ray Deviation @ 633nm (°): 8.00
Substrat: ☐ N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Angle de Bord: 14° 51'
Remarque: Specifcy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme