

TECHSPEC® 8" de Dia. x 64" FL Aluminum Protégé, Miroir Parabolique



Stock **#32-075-522** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ **€943,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€943,00

Qté 3+
€802,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ **BOROFLOAT®SUPREMAX®**

Tolérance Distance Focale (%):
±1.5

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 8.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 203.20 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 64.0
Distance Focale EFL (mm): 1,625.60
Radius of Curvature (mm): 3,251.20
Ouverture (f/#): f/8
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 183
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.37
Épaisseur au Bord ET (mm): 34.80
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.4 - 2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme