

# 8 mm Dia. x 6,9 mm FL, Lentille Asphérique en Plastique de Petit Diamètre



Stock #14-572 3-4 JOURS

-

1

+

**€32,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €32,00                           |
| Qté 11+                          |
| €26,50                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
8.00 ±0.20

Distance Focale EFL (mm):  
6.90 @ 550nm

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.58                  |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>6.11        |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">Acrylic V825</a>           |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1.5           |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>550 |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                          |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                     |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>7.00                 |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.22               |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>3.00              |
| <b>f/#:</b><br>0.86                                     |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                           |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 1500     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |