

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-107 CONTACT

-

1

+

€1.325,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.325,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Filtres Inclus:
Cut-off Wavelengths: [800nm](#), [850nm](#), [900nm](#), [950nm](#),
[1000nm](#), [1050nm](#), [1100nm](#), [1150nm](#), [1200nm](#)

Type:
Shortpass Filter

Nombre de Filtres:
9

Durabilité Environnementale:
Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6
Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Résistance Physique:
Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)