


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #36-409

3-4 JOURS

-

1

+

€291,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€291,00

Qté 6+

€256,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Applications Typiques:
Ti:Sapphire 1st Harmonic

Parallélisme (arcmin): <5
Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥99.5% @ 780 - 820nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 780 - 820
Planéité de Surface (P-V): λ/6
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Ultrafast (780-820nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 800
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 9.52 ±0.25
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.79 J/cm ² @ 800nm, 200fs FWHM, 100Hz, Linear Polarization, 1 pulse (typical) 0.7 J/cm ² @ 800nm, 200fs FWHM, 100Hz, linear polarization, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner