


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #15-263 3-4 JOURS



1



€104,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€104,00

Qté 10+

€93,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm): 800.00 ±16
Substrat: 
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 850 - 1050
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Bande de Transmission (nm): 410 - 765
Type: Shortpass Filter
Ouverture Utile (%): 90
Durabilité Environnementale: ML-STD-810F, Section 507.4
Résistance Physique: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 410 - 1050

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner