

[Afficher tous les 395 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 9,0 mm Dia, x 25 mm FL, Lentille PCX, VIS-EXT Traitée



Stock **#38-442** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€40,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€40,50
Qté 10+
€36,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 23.68
Traitement: VIS-EXT (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.19
Rayon R₁ (mm): 12.92
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 2.78
Ouverture Numérique NA: 0.18
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme