

TECHSPEC® Objectif M12 Robuste Blue Series, 8,0 mm FL, f/8



8mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#36-367** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕

€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
12.30

Diamètre Max. (mm):
14

Diamètre Externe (mm):
14

Poids (g):

3
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 94.0mm - 34.2°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0032
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 94.0mm - 34.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 5(5)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 8.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.053X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/8
Distorsion (%): -3.63 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.8 - 8.6
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 5.04
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 69.8mm - 25.7°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 8.13
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 0.94
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 92.8mm - 34.2° Vertical: 68.9mm - 25.7° Diagonal: 117.5mm - 42.6°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -4.09
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner