

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #17-251

3-4 JOURS

-

1

+

€597,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€597,00
Qté 10+
€537,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.20
Angle d'Incidence (°): 0
Densité Optique OD: ≥3.0
Ouverture Utile CA (mm):

20.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 9,500.00 ±95
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat:  Silicon Floatzone (SiFz)
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): ≥65 (at peak)
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Gas sensing and detection; thermal imaging
Gamme de Blocage (nm): 200 - 16000
Longueur d'Onde Centrale CWL (µm): 9.50 ±0.095
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner