

TECHSPEC® Filtre Passe-Bas Dichroïque Ultrarapide à Faible GDD, 950 nm, 25 mm de dia.



TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

Stock **#14-030** 3-4 JOURS



1



€184,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€184,00

Qté 6+

€147,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Angle d'Incidence (°):
45

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
950.00

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Transmission Polarisation-P (%) : >80
Réflexion (%) : >97 Average Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm) : 997 - 1235
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%) : >80
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 1.05 ±0.1
Transmission (%) : >85 Average Polarization
Bande de Transmission (nm) : 495 - 912
Type : Dichroic Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm) : +0.0/-0.2
Front d'Onde Transmis, RMS : λ/4
Facteur Pente (%) : 3.00
Tolérance Coupure (%) : ±2
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%) : >95
Réflexion Polarisation-P (%) : >95
Spécification du Traitement : Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF ₂
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 495 - 1325
Spécification GDD (Transmission) : 80 ±30fs ² @ 625 - 912nm 120 ±80fs ² @ 495 - 912nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme