

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



8.5mm Cw Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#15-628** 3-4 JOURS



1



€310,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€310,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
38.98

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
43.6°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

60.6°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 37.77
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 32.6°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.6
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0090
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (5)
Remarque: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 49.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 39.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 8.50
Grossissement Primaire PMAG: -0.0735
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/4
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 12.86
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 24.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 18.72
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 6.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 60.65° Vertical: 45.0° Diagonal: 77.0°
Distorsion maximum (%): -18.51
Position de la Pupille de Sortie (mm): -12.12
Norme Environnementale: IPX7 and IPX9K
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner