

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série Cr, 8,5 mm, f/8



8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Stock **#36-843** 3-4 JOURS



1



€310,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€310,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
35.40

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
88.3mm - 43.6°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
128.6mm - 60.6°

Filetage Filtre:

M30.5 x0.50 with required adapter #89-932
Diamètre Max. (mm): 33.8
Poids (g): 60
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 64.6mm - 32.6°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.6
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0048
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 128.6mm - 60.6°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 101.0mm - 49.2°
Front Thread: M25.5 x0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 79.2mm - 39.5°
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 33.80
Distance Focale FL (mm): 8.50
Grossissement Primaire PMAG 0.079
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/8
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 8.22
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 47.8mm - 24.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 14.08
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 6.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 124.9mm - 60.7° Vertical: 88.9mm - 45° Diagonal: 168.8mm - 77°
Distorsion maximum (%): -18.51
Position de la Pupille de Sortie (mm): -12.23
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner