


TECHSPEC®

Substrat de Miroir Laser, 9,53 x 6,35 mm



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Stock **#37-726** 3-4 JOURS

⊖

1

⊕

€92,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€92,00

Qté 11+

€82,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror Substrate

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière : Commercial Polish
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Traitement : Uncoated
Dimensions (mm) : 9.53 x 6.35 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 3.18 ±0.20
Substrat : Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 209 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner