


88,9 mm Dia, x 1 mm Fenêtre AR à Haute Efficacité



Stock #39-282 3-4 JOURS

-

1

+

€33,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€33,50

Qté 6+
€26,75

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Angle d'Incidence (°): 0
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): ≥90

Ouverture Utile CA (mm): 80.01
Diamètre (mm): 88.90 ±0.76
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.25
Traitement: BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Bords: Ground
Substrat: Float Glass
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 96.9 Average (typical)
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme