


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #39-286 ☐ En Stock

-

1

+

€33,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€33,50
Qté 6+
€26,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
≥90

CUSTOM
OPTIONS

Ouverture Utile CA (mm): 80.01
Diamètre (mm): 88.90 ±0.76
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.25
Traitement: BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Bords: Ground
Substrat: Float Glass
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 95.6 Average (typical)
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme