

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



8mm FL, #33-307



Stock **#33-307** ☐ En Stock

-

1

+

€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€260,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
41.51

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
59.1mm - 44.7°

Filetage Filtre:

M43 x 0.75 with adapter #89-940
Diamètre Max. (mm): 34
Diamètre Externe (mm): 30
Poids (g): 78
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 43.4mm - 33.9°
Max. Protrusion Derrière (mm): 4.25
Cercle Image Max. (mm): 8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0306
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 59.1mm - 44.7°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (8)
Front Thread: M34.0 x 0.5 (Male)
Dia. de Monture (mm): 30.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 53.1mm - 40.7°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 8.00
Grossissement Primaire PMAG 0.114
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 50 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/11
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 22.07
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 32.2mm - 25.6°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 27.98
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 1.77
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 59.1mm - 44.7° Vertical: 43.4mm - 33.9° Diagonal: 76mm - 55°
Distorsion maximum (%): -3.92
Longueur Maximum (mm): 40.61
Position de la Pupille de Sortie (mm): -20.88
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Reach 209:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
