

[Afficher tous les 164 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 9mm Dia. x 9mm FL, traité VIS 0°, Lentille DCX



Stock **#47-485** ☐ En Stock
[D'autres traitements](#)

-

1

+

€40,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€40,50
Qté 10+
€36,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

7.90
Distance Focale EFL (mm): 9.00
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-SF5
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <3
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.45
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.60
Rayon R₁=R₂ (mm): 11.38
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 1.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme