

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #38-440 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€41,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€41,50

Qté 10+

€37,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

10.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.49
Traitement: VS-EXT (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-SF11
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.70 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.28
Rayon R₁ (mm): 7.85
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 1.11
Ouverture Numérique NA: 0.45
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme