

TECHSPEC® 9mm Dia x -25mm FL Doublet Achrom. Nég., traité VIS 0°



Stock **#62-483** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€31,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€31,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
-25.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm): -27.33
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.55 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 2.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.55 ±0.05
Rayon R₁ (mm): -17.75
Rayon R₂ (mm): 12.17
Rayon R₃ (mm): 109.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.13
Substrat: ☐ N-BAF10 / N-SF10
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 2.78
Ouverture Numérique NA: 0.18
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Negative Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner