

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Lentille PCX 9mm de Diamètre x 15mm FL, traité VIS 0°



Stock **#49-896** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€39,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€39,00
Qté 10+
€35,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

15.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 13.02
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.56
Rayon R₁ (mm): 7.75
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 1.67
Ouverture Numérique NA: 0.30
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, Reference: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner