

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1](#)

[Afficher tous les 141 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-1240c, USB 3.1, Monture C, 1/1,7" 12,22 MP

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)



Stock #17-090 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€473,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€473,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:
Color Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Tampon d'Image: 256KB
Famille de Caméras: Avium
Numéro de Modèle: 1800 U-1240c
Composante d'Imagerie: Sony IMX226
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/1.7"
Résolution (MegaPixels): 12.22
Pixels (H x V): 4,024 x 3,036
Taille de Pixel, H x V (µm): 1.85 x 1.85
Aire Active, H x V (mm): 7.4 x 5.6
Taux d'Image (fps): 29.00
Profondeur de Pixel: 8/10 bit
Contrôle d'Exposition: 177µs - 10s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 3.1
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 60
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 65
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Température de Stockage (°C): -20 to +85
GPIO Connector Type: 7-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme