

Filtre Passe-Haut OD 2, 950 nm, 6 x 6 mm



OD 2.0 Longpass Filters

Stock #15-209 3-4 JOURS

-

1

+

€45,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€45,00
Qté 10+
€40,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
6.00 x 6.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 950.00 ±19
Substrat: 
Longueur (mm): 6.00
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 700 - 900
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Bande de Transmission (nm): 990 - 1600
Type: Longpass Filter
Largeur (mm): 6.00
Ouverture Utile (%): 90
Durabilité Environnementale: ML-STD-810F, Section 507.4
Résistance Physique: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner