

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Front)



Stock **#14-898**

CONTACT

[Caméras similaires](#)



1



€672,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€672,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:
Color Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Tampon d'Image: 256KB
Famille de Caméras: Avium
Numéro de Modèle: 1800 U-2050c
Composante d'Imagerie: Sony IMX183
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 20.20
Pixels (H x V): 5,496 x 3,672
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm): 13.1 x 8.8
Taux d'Image (fps): 17.00
Profondeur de Pixel: 8/10 bit
Contrôle d'Exposition: 17µs - 10s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 3.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 30 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 45
Monture: C-Mount
Housing: Partial
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Température de Stockage (°C): -20 to +85
GPIO Connector Type: 7-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme