

Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras



Stock #19-619 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€2.615,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.615,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:
Color Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Tampon d'Image: 256KB
Famille de Caméras: Avium
Numéro de Modèle: 1800 U-2460c
Composante d'Imagerie: Sony IMX540
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1.2"
Résolution (MegaPixels): 24.60
Pixels (H x V): 5,328 x 4,608
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm): 14.6 x 12.6
Taux d'Image (fps): 14.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 157µs - 10s @ 450 MBps 163µs - 10s @ 200 MBps
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 4
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 65
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Température de Stockage (°C): -20 to +85
GPIO Connector Type: 7-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme