


TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 9,53 x 6,35 mm, 355 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-615** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€86,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€86,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%):
85

Surface Arrière:

Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 355nm R _{avg} >99.5% @ 351 - 358nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 351 - 358
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (351-358nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Dimensions (mm): 9.53 x 6.35 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 3.18 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: ☐ 6 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner