


TECHSPEC® 9mm Dia x 12mm EFL, traité NIR II, Achromat Proche Infrarouge



Stock #65-435 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€107,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€107,00

Qté 6+
€85,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
12.00

Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 6.60
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 880.00
Ouverture Utile CA (mm): 8.10
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 6.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.00 ±0.05
Rayon R₁ (mm): 6.70
Rayon R₂ (mm): -6.04
Rayon R₃ (mm): -198.81
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.21
Substrat: N-LAK14 / N-SF66
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 1.33
Ouverture Numérique NA: 0.38
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner