


TECHSPEC® Lentille UV Plan-Convexe Traitée VIS 0°, 9 mm de dia x 22 mm FL



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#36-717** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€132,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€132,50

Qté 6+

€106,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

22.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 19.94
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.94
Rayon R₁ (mm): 10.09
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 2.44
Ouverture Numérique NA: 0.20
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, Reference:  5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme