

Caméra NIR Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR USB 3.1, Monture C, 1/2.5", 5 MP

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)



Stock **#19-547** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€294,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€294,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:
NIR Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Tampon d'Image: 256KB
Famille de Caméras: Avium
Numéro de Modèle: 1800 U-501m NIR
Composante d'Imagerie: ON Semi AR0522
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/2.5"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm): 5.7 x 4.3
Taux d'Image (fps): 68.00
Profondeur de Pixel: 8/10 bit
Contrôle d'Exposition: 8µs - 0.48s @ 450/375 MBps 13µs - 0.84s @ 200 MBps
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 2.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 60
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 62
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Température de Stockage (°C): -20 to +85
GPIO Connector Type: 7-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

