

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing, S-Mount (Front)



Stock #14-858 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€294,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€294,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:
Color Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Tampon d'Image: 256KB
Famille de Caméras: Avium
Numéro de Modèle: 1800 U-050c
Composante d'Imagerie: ON Semi PYTHON 480
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/3.6"
Résolution (MegaPixels): 0.50
Pixels (H x V): 808 x 608
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 3.9 x 2.9
Taux d'Image (fps): 115.00
Profondeur de Pixel: 8/10 bit
Contrôle d'Exposition: 64µs - 10s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 1.5
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 33 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 60
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Température de Stockage (°C): -20 to +85
GPIO Connector Type: 7-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme