

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Allied Vision Alvium Camera, Board Level (Front)



Stock **#14-885**

CONTACT

[Caméras similaires](#)



1



€809,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€809,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

USB 3.1 Gen 1

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Allied Vision

Filetage: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Tampon d'Image: 256KB
Famille de Caméras: Avium
Numéro de Modèle: 1800 U-507m
Composante d'Imagerie: Sony IMX264
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.10
Pixels (H x V): 2,464 x 2,056
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.5 x 7.1
Taux d'Image (fps): 34.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 176µs - 10s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 2.0
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 13 x 26 x 26 (includes connectors)
Poids (g): 15
Monture: N/A
Housing: Board Level
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 72
Température d'Utilisation (°C): -20 to +85 (mainboard temperature)
Température de Stockage (°C): -20 to +85
GPIO Connector Type: 7-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme