

# Allied Vision Mako G-223B 2/3" Caméra CMOS Monochrome

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)



Stock **#88-469** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€1.470,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.470,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

**!** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

**Sortie Vidéo:**

GigE (PoE)

**Type:**

Monochrome Camera

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricant:</b><br>Allied Vision                                                                   |
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mbunt Adapter <a href="#">#88-483</a>                           |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>64MB                                                                       |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>Mako                                                                   |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>G-223B                                                                   |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>CMOSIS CMV2000                                                      |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                             |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                                 |
| <b>Type de Capteur:</b><br>2/3"                                                                      |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>2.20                                                              |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>2,048 x 1,088                                                              |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>5.5 x 5.5                                                     |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>11.3 x 6                                                          |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>49.50                                                                  |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>8/12 bit                                                              |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>21µs - 153s                                                         |
| <b>Connecteur:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                    |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>2.4 (12VDC External Power Supply)<br>2.8 (PoE)              |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 3 opto-isolated ouputs                                       |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)             |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>42.6 x 29.2 x 29.2 (excludes connectors and lens mount)                   |
| <b>Poids (g):</b><br>80                                                                              |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                           |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                              |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>57.1                                                                 |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>+5 to +45                                                  |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-10 to +70                                                   |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>8-pin Hirose (HR25)                                                   |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>GigE Vvision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |

