

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)



Stock #13-930 CONTACT

[Caméras similaires](#)



1



€2.877,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.877,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Polarized Monochrome Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-483
Tampon d'Image: 64MB
Famille de Caméras: Mako
Numéro de Modèle: G-508B POL
Composante d'Imagerie: Sony IMX250MZR
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,464 x 2,056
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.50 x 7.10
Taux d'Image (fps): 23.70
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: Via Software
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Consommation de Puissance (W): 2.4 (12VDC External Power Supply) 2.8 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 3 opto-isolated ouputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 42.6 x 29.2 x 29.2 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.4
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

