

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.


Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Allied Vision Alvium Camera, Board Level (Front)



Stock **#14-151**

CONTACT

[Caméras similaires](#)



1



€294,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€294,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

USB 3.1 Gen 1

Type:

Color Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Tampon d'Image: 256KB
Famille de Caméras: Avium
Numéro de Modèle: 1800 U-500c
Composante d'Imagerie: ON Semi AR0521
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/2.5"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm): 5.7 x 4.3
Taux d'Image (fps): 67.00
Profondeur de Pixel: 8/10 bit
Contrôle d'Exposition: 13µs - 849ms
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 2.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 13 x 26 x 26 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 15
Monture: N/A
Housing: Board Level
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Température d'Utilisation (°C): -20 to +85 (mainboard temperature)
Température de Stockage (°C): -20 to +85
GPIO Connector Type: 7-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme