

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Allied VSION Manta PoE Cameras



Stock #37-515

3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€2.930,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.930,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Color Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Manta PoE
Numéro de Modèle: Manta G-1236C
Composante d'Imagerie: Sony IMX304
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 12.40
Pixels (H x V): 4,112 x 3,008
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.2 x 10.4
Taux d'Image (fps): 9.70
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: Via Software
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Consommation de Puissance (W): 3 (12VDC External Power Supply) 3.3 (PoE)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 200
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.9
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

