

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Allied VSION Manta PoE Cameras



Stock #17-093 CONTACT

[Caméras similaires](#)



1



€2.961,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.961,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Manta PoE
Numéro de Modèle: Manta G-2040B
Composante d'Imagerie: Sony IMX541
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 20.36
Pixels (H x V): 4,512 x4,512
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.74 x2.74
Aire Active, H x V (mm): 12.4 x 12.4
Taux d'Image (fps): 5.90
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Via Software
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Consommation de Puissance (W): 3.3 (12VDC External Power Supply), 3.9 (PoE)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 200
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 70.8
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vsion v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme