

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Allied VSION Manta PoE Cameras



Stock **#37-511**

3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€1.302,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.302,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Color Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Manta PoE
Numéro de Modèle: Manta G-319C
Composante d'Imagerie: Sony IMX265
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 3.20
Pixels (H x V): 2,064 x 1,544
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 7.1 x 5.3
Taux d'Image (fps): 37.60
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: Via Software
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Consommation de Puissance (W): 2.7 (12VDC External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 200
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 72.2
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

