

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Allied Vsion Manta GigE Cameras (Front)



Stock **#89-958**

3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€1.460,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.460,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:  
GigE

Type:  
Monochrome Camera

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricant:</b><br>Allied Vision                                                                                                                                                                                  |
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mbunt Adapter <a href="#">#89-996</a>                                                                                                                                          |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>32MB                                                                                                                                                                                      |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>Manta                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>Manta G-235B                                                                                                                                                                            |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX174                                                                                                                                                                        |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                            |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1/1.2"                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>2.30                                                                                                                                                                             |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>1,920 x 1,200                                                                                                                                                                             |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>5.86 x 5.86                                                                                                                                                                  |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>11.3 x 7.0                                                                                                                                                                       |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>50.70                                                                                                                                                                                 |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>12 bit                                                                                                                                                                               |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>Via Software                                                                                                                                                                       |
| <b>Connecteur:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                                   |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#15-281</a><br>Europe: <a href="#">#15-281</a><br>Japan: <a href="#">#15-281</a><br>China: <a href="#">#15-281</a> |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>2.8 (12VDC External Power Supply)                                                                                                                                          |
| <b>GPIOs:</b><br>2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs                                                                                                                                                    |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                        |
| <b>Poids (g):</b><br>200                                                                                                                                                                                            |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                          |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                                                                                                                                             |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                               |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>73.0                                                                                                                                                                                |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>+5 to +45                                                                                                                                                                 |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-10 to +70                                                                                                                                                                  |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>12-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                 |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>GigE Vsion v1.2, GenICam SFNC V1.2.1                                                                                                                                             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |

