


Caméra couleur 13Y3C-C PoE GigE BlackBWy® S

See More by [FLIR](#)



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Stock **#36-559** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€415,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€415,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Color Camera

Fabricant: FLIR
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Blackfly® S
Numéro de Modèle: BFS-PGE-13Y3C-C
Composante d'Imagerie: ON Semi PYTHON 1300
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/2"
Résolution (MegaPixels): 1.30
Pixels (H x V): 1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 6.14 x 4.92
Taux d'Image (fps): 85.00
Profondeur de Pixel: 8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition: 11µs - 30s
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Consommation de Puissance (W): <2.5
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 36
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 55.33
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)

