

Allied Vision Manta G-895 1" Caméra Couleur CMOS

See More by [Allied Vision](#)



Allied VSION Manta GigE Cameras (Front)



Stock **#36-179** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€2.300,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.300,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE

Type:
Color Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 with Tripod Mbunt Adapter #89-996
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Manta
Numéro de Modèle: Manta G-895
Composante d'Imagerie: Sony IMX267
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 8.90
Pixels (H x V): 4,112 x2,176
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.2 x7.5
Taux d'Image (fps): 13.40
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Auto Exposure
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): 3 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 71 x44 x29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 190
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.9
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vvision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

