

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.


Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Stock #11-534 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€699,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€699,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Color Camera

Fabricant: FLIR
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Blackfly® S
Numéro de Modèle: BFS-PGE-200S6C-C
Composante d'Imagerie: Sony IMX183
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 20.00
Pixels (H x V): 5,472 x 3,648
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm): 13.13 x 8.76
Taux d'Image (fps): 6.10
Profondeur de Pixel: 8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition: 44µs - 30s
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Consommation de Puissance (W): <2.5
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 36
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.89
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)

