


Caméra Monochrome BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly®

See More by [FLIR](#)



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Stock **#13-920** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€715,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€715,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

FLIR

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #15-838
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Blackfly® S
Numéro de Modèle: BFS-PGE-27S5M-C
Composante d'Imagerie: Sony IMX429
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 2.80
Pixels (H x V): 1,936 x 1,464
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.5 x 4.5
Aire Active, H x V (mm): 8.71 x 6.59
Taux d'Image (fps): 43.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 15µs - 30s
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Consommation de Puissance (W): 4.2
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 53
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 70.8 (HCG) / 72.0 (LCG)
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner