

Caméra Allied Vision Prosilica GT2460B Monochrome CCD 2/3"

See More by [Allied Vision](#)



Stock **#13-943** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€2.532,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.532,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#87-412](#)

Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Prosilica GT
Numéro de Modèle: GT 2460 B
Composante d'Imagerie: Sony IMX264
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.10
Pixels (H x V): 2,464 x 2,056
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.5 x 7.1
Taux d'Image (fps): 23.70
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: 48 µs - 85.9s
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): 3.4 (12VDC External Power Supply) 4.2 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 70.5 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 211
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.7
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65
Température de Stockage (°C): -20 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme