


# Caméra monochrome BFS-PGE-04S2M-CS PoE GigE BlackBWy® S

See More by [FLIR](#)



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Stock #11-523 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€361,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€361,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:  
GigE (PoE)

Type:  
Monochrome Camera

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricant:</b><br>FLIR                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Filetage:</b><br>1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-210</a>                                                                                                                                                      |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>240MB                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>Blackfly® S                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>BFS-PGE-04S2M-CS                                                                                                                                                                                      |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX287                                                                                                                                                                                      |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1/2.9"                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>0.40                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>720 x 540                                                                                                                                                                                               |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>6.9 x 6.9                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>4.97 x 3.73                                                                                                                                                                                    |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>291.00                                                                                                                                                                                              |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>8/12/16/24 bit                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>4µs - 30s                                                                                                                                                                                        |
| <b>Connecteur:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately:<br>USA: <a href="#">#88-063</a><br>Europe: <a href="#">#88-063</a><br>Japan: <a href="#">#88-063</a><br>Korea: Not Available<br>China: Not Available |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>3 (max)                                                                                                                                                                                  |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input                                                                                                               |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                      |
| <b>Poids (g):</b><br>36                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Monture:</b><br>CS-Mount                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                                             |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>74.34                                                                                                                                                                                             |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +50                                                                                                                                                                                |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-30 to +60                                                                                                                                                                                |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>6-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                                |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>GigE Vision v1.2                                                                                                                                                                               |

## Conformité réglementaire

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>         |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a> |
| <b>Certificate of Conformance:</b>                    |

