


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Stock #12-794 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€2.401,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.401,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Polarized Monochrome Camera

Fabricant:
FLIR

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Blackfly® S
Numéro de Modèle: BFS-PGE-51S5P-C
Composante d'Imagerie: Sony IMX250MZR
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.45 x 7.07
Taux d'Image (fps): 24.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 11µs - 30s
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Consommation de Puissance (W): 3 (max)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 36
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner

