

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#16-622** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€359,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€359,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace2
Numéro de Modèle: a2A3840-45ucBAS
Composante d'Imagerie: Sony IMX334
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Rolling
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 8.30
Pixels (H x V): 3,840 x 2,160
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.00 x 2.00
Aire Active, H x V (mm): 7.7 x 4.3
Taux d'Image (fps): 45.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3.0
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): <85
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 69.5
Température d'Utilisation (°C): -10 to +60
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin MB
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme