

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras Basler Ace 2 USB 3.0](#)

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A4504-18ucBAS



Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#16-624** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

- 1 +

€1.969,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.969,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace2
Numéro de Modèle: a2A4504-18ucBAS
Composante d'Imagerie: Sony IMX541
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 20.20
Pixels (H x V): 4,504 x 4,504
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm): 12.3 x 12.3
Taux d'Image (fps): 18.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3.9
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): <85
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 70.8
Température d'Utilisation (°C): -10 to +60
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin MB
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme