

## Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A4504-5gcPRO



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Stock **#16-612** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€2.169,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.169,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:  
GigE (PoE)

Type:  
Color Camera

Fabricant:  
Basler

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#16-641</a>                           |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>Not Specified                                                              |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>ace2                                                                   |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>a2A4504-5gcPRO                                                           |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX541                                                         |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                             |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                                 |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1.1"                                                                      |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>20.20                                                             |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>4,504 x 4,504                                                              |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>2.74 x 2.74                                                   |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>12.3 x 12.3                                                       |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>5.00                                                                   |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>8/10/12 bit                                                           |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>Freely Programmable                                                 |
| <b>Connecteur:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                    |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with <a href="#">#16-644</a> |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>3.9                                                         |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines                       |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                    |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                       |
| <b>Poids (g):</b><br><105                                                                            |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                           |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                              |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>70.8                                                                 |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-10 to +60                                                 |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +80                                                   |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>6-pin M8                                                              |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>GigE Vision 2.0, GenICam                                          |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |