

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front)



Stock #15-836 3-4 JOURS

- 1 +

€1.746,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.746,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

USB 3.1 Gen 1

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

FLIR

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #15-838
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Blackfly® S
Numéro de Modèle: BFS-U3-17S7M-C
Composante d'Imagerie: Sony IMX425
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 1.70
Pixels (H x V): 1,600 x 1,100
Taille de Pixel, H x V (µm): 9.0 x 9.0
Aire Active, H x V (mm): 14.4 x 9.9
Taux d'Image (fps): 196.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 9µs - 30s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO with #88-063
Consommation de Puissance (W): 4.2
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 53
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.53 (HCG) / 72.46 (LCG)
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner